



Višenamjenske ljestve, 3-dijelne, broj gazišta: 3X8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966120 3X8
GTIN	4003866415380
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Gazišta i okomiti profili od ekstrudiranog aluminija. Visokokvalitetni spojevi gazišta i profila.
Zaštita od širenja vrlo čvrstim Perlon trakama i dodatno 1 krutim spojem. Sveobuhvatno osiguranje spojeva (izmjenjivo).
Gornji dio ljestvi s kukama i mehanizmom za učvršćivanje. Optimalna stabilnost zahvaljujući širokom donjem profilu. Prečke nalik gazištima, gornji dio ljestvi može se koristiti zasebno kao ljestve koje se naslanjaju.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnički opis

Širina kvadratne traverze	1 m
Izvedba nagazne površine	Prečka
Duljina kao 2-dijelne ljestve za prislanjanje ili kao stojeće ljestve s nasadnim elementom	4,1 m
Broj stupnjeva	3×8

Standard	DIN EN 131-2
Težina	17,5 kg
Visina grede	73 mm
Duljina dijelova ljestvi	2,45 m
Duljina ljestvi, izvučenih	5,8 m
Materijal	Prečke i grede od aluminijskih istisnutih profila
Maksimalna radna visina kao 3-dijelne ljestve za naslanjanje	6,65 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Višenamjenske ljestve