



Ljestve za naslanjanje, broj gazišta: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966080 10
GTIN	4003866403806
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od aluminija.
85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta.
Posebno lagane i time ugodne za nošenje s dobrohvatnom, glatkom vanjskom stranom profila.
Vanjska širina: 400 mm.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnički opis

Duljina ljestvi	2,54 m
Radna visina cca	3,45 m
Broj stupnjeva	10
Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Težina	7,2 kg
Izvedba nagazne površine	Korak

Standard	DIN EN 131-2
širina	400 mm
Visina grede	87 mm
Dubina prečke/stepenice	85 mm
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Naslonske ljestve