

**Višenamjenske ljestve, 3-dijelne, broj gazišta: 3X10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966120 3X10
GTIN	4003866415403
Razred artikla	96Z

**Opis****Izvedba:**

Gazišta i okomiti profili od ekstrudiranog aluminija. Visokokvalitetni spojevi gazišta i profila.<br>Zaštita od širenja vrlo čvrstim Perlon trakama i dodatno 1 krutim spojem. Sveobuhvatno osiguranje spojeva (izmjenjivo).<br>Gornji dio ljestvi s kukama i mehanizmom za učvršćivanje. Optimalna stabilnost zahvaljujući širokom donjem profilu. Prečke nalik gazištima, gornji dio ljestvi može se koristiti zasebno kao ljestve koje se naslanjaju.

**Standard:****DIN EN 131.****Tehnički opis**

Izvedba nagazne površine	Prečka
Duljina ljestvi, izvučenih	6,9 m
Duljina kao 2-dijelne ljestve za prislanjanje ili kao stojeće ljestve s nasadnim elementom	4,95 m
Broj stupnjeva	3×10

Širina kvadratne traverze	1,1 m
Visina grede	85 mm
Težina	23,3 kg
Duljina dijelova ljestvi	3 m
Standard	DIN EN 131-2
Materijal	Prečke i grede od aluminijskih istisnutih profila
Maksimalna radna visina kao 3-dijelne ljestve za naslanjanje	7,7 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Višenamjenske ljestve