



## Ljestve za naslanjanje, broj gazišta: 12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966080 12
GTIN	4003866403820
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Gazišta i profili od aluminija.<br>85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta.<br>Posebno lagane i time ugodne za nošenje s dobrohvatnom, glatkom vanjskom stranom profila.<br>**Vanjska širina: 400 mm.**

#### Standard:

**DIN EN 131.**

### Tehnički opis

Izvedba nagazne površine	Korak
Radna visina cca	3,9 m
Standard	DIN EN 131-2
Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Visina grede	87 mm
Težina	8,5 kg

širina	400 mm
Broj stupnjeva	12
Duljina ljestvi	2,99 m
Dubina prečke/stepenice	85 mm
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Naslonske ljestve