



## Stojeće ljestve s prečkama, potpuno plastične, obostrane, broj gazišta: 2X4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966060 2X4
GTIN	4003866412617
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Poprečni profili i prečke (30×30 mm) od plastike pojačane staklenim vlaknima za izuzetno visoku kemijsku otpornost. Perlون trake visoke čvrstoće sprječavaju proklizavanje. Zamjenjive plastične kapice sprječavaju klizanje ljestvi.

#### Upotreba:

Sigurnosne ljestve za specijalne primjene u kemijskoj i farmaceutskoj industriji, u električnim centralama, plinari i vodovodu.

#### Standard:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

**VDE-geprüft** für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

### Tehnički opis

Težina	7,5 kg
Osigurač širenja	preko vrlo čvrstih perlonskih pojasa

Radna visina cca	2,6 m
Izvedba nagazne površine	Prečka
izuzetno velika kemijska postojanost	da
Broj stupnjeva	2×4
donja vanjska širina	0,48 m
Duljina ljestvi	1,32 m
Dubina prečke/stepenice	30 mm
Materijal	Poprečne grede i prečke od plastike pojačane staklenim vlaknima
Standard	DIN EN 61478
Prohodnost	obostrano
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve