

**Višenamjenske ljestve, 3-dijelne, broj gazišta: 3X12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Razred artikla	96Z

**Opis****Izvedba:**

Gazišta i okomiti profili od ekstrudiranog aluminija. Visokokvalitetni spojevi gazišta i profila.<br>Zaštita od širenja vrlo čvrstim Perlon trakama i dodatno 1 krutim spojem. Sveobuhvatno osiguranje spojeva (izmjenjivo).<br>Gornji dio ljestvi s kukama i mehanizmom za učvršćivanje. Optimalna stabilnost zahvaljujući širokom donjem profilu. Gornji dio ljestvi ne može se podignuti ni koristiti pojedinačno.

**Standard:****DIN EN 131.****Tehnički opis**

Duljina kao 2-dijelne ljestve za prislanjanje ili kao stojeće ljestve s nasadnim elementom	6,1 m
Standard	DIN EN 131-2
Duljina dijelova ljestvi	3,55 m
Visina grede	98 mm

Težina	28,8 kg
Izvedba nagazne površine	Prečka
Broj stupnjeva	3×12
Duljina ljestvi, izvučenih	8,6 m
Širina kvadratne traverze	1,2 m
Materijal	Prečke i grede od aluminijskih istisnutih profila
Maksimalna radna visina kao 3-dijelne ljestve za naslanjanje	9,35 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Višenamjenske ljestve