



Sigurnosne ljestve bez sigurnosne šipke, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966005 2
GTIN	4003866414901
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija.
205 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom. Stabilno pozicioniranje zbog učvršćenja i protukliznim nogama ljestva.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnički opis

Broj stepenica uključujući platformu	2
Prohodnost	jednostrano
donja vanjska širina	0,55 m
Težina	4,7 kg
Dubina prečke/stepenice	205 mm
Izvedba nagazne površine	Korak
Radna visina cca	2,45 m

Visina platforme bez ograde	0,44 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Sigurnosne sklopive stepenice