

**Ljestve za naslanjanje, broj gazišta: 14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966080 14
GTIN	4003866403844
Razred artikla	96Z

**Opis****Izvedba:**

Gazišta i profili od aluminija.<br>85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta.<br>Posebno lagane i time ugodne za nošenje s dobrohvatnom, glatkom vanjskom stranom profila.<br>**Vanjska širina: 400 mm.**

**Standard:**

**DIN EN 131.**

**Napomena:**

Sukladno DIN EN 131 s poprečnom prečkom.

**Tehnički opis**

Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Izvedba nagazne površine	Korak
Standard	DIN EN 131-2
Radna visina cca	4,35 m

Širina	400 mm
Visina grede	87 mm
Duljina ljestvi	3,42 m
Težina	11,4 kg
Broj stupnjeva	14
Dubina prečke/stepenice	85 mm
Broj poprečnih traverzi	1
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Naslonske ljestve