




Modularni radni podest, tip: F



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966150 F
GTIN	4003866402656
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Ekstremno otporna konstrukcija od laganog metala na torziju, koroziju i vremenske uvjete. Gazišta od aluminijskog rebrastog lima 555×250 mm. Modularna konstrukcija za konfiguracije, koje se mogu promijeniti i proširiti. Ugradbeni modeli u 4 različite visine. Kao dvostupanjski osnovni model s do 3 ugradbena gazišta prikladna za mobilnu primjenu. Ugradnja moguća od modula tipa B.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnički opis

Izvedba nagazne površine	Stuba
Standard	DIN EN 14183
Težina pojedinačnog modu	5,5 kg
Težina kombinacije modula	19,5 kg
Radna visina	2,99 m
Dubina podesta	1,3 m
Dubina prečke/stepenice	250 mm

Širina prečke/stepenice	555 mm
Kombinacija modula	B+D+E+F
Materijal	Čitava konstrukcija od lakog metala, stube od aluminijskog rebrastog lima
Visina platforme bez ograde	0,99 m
Prohodnost	jednostrano
Broj stepenica uključujući platformu	5
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest