

**Postolje s gazištima, širina gazišta, broj gazišta uključujući platformu: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966192 4
GTIN	4003866555260
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Profili od veoma čvrstog ekstrudiranog aluminija s vijčanim kanalima za fleksibilnu montažu. Opsegom isporuke nisu obuhvaćeni rukohvati i ograde platforme. Dostupno pod br. 966196 i br. 966198. Nagib stepenica 45°. Duljina platforme 400mm. Gazišta obložena aluminijem, rebrasta. Opremljene kotačićima na podnožju.

Standard:**DIN EN ISO 14 122****Tehnički opis**

Visina platforme bez ograde	0,8 m
Duljina platforme	400 mm
Istovar	1270 mm
Broj stepenica uključujući platformu	4
Nagib stepenica	45 stupanj
Izvedba nagazne površine	Stuba
Težina	39 kg
Standard	DIN EN ISO 14 122

Materijal	Grede izrađene od izrazito čvrstih aluminijskih istisnutih profila.
Prohodnost	jednostrana
Širina prečke/stepenice	800 mm
Kotačići	da
Tehnika uspona nosivost	300 kg
Atribut imena proizvoda	Širina stepenica 800 mm
Two-hands-free princip	da
Vrsta proizvoda	Stepenica za podest