



Sigurnosne ljestve bez sigurnosne šipke, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966005 3
GTIN	4003866414918
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminijskog aluminija.
205 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom. Stabilno pozicioniranje zbog učvršćenja i protukliznim nogama ljestva.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnički opis

Broj stepenica uključujući platformu	3
donja vanjska širina	0,57 m
Dubina prečke/stepenice	205 mm
Izvedba nagazne površine	Korak
Visina platforme bez ograde	0,66 m
Radna visina cca	2,65 m
Prohodnost	jednostrano

Težina	7 kg
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Sigurnosne sklopive stepenice