

**Stojeće stepenaste ljestve, obostrane, broj gazišta: 2X10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966050 2X10
GTIN	4003866403608
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija.
Velika platforma s integriranim spojem šarke. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost zahvaljujući obostranom, krutom spoju.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnički opis

Dubina prečke/stepenice	85 mm
donja vanjska širina	0,56 m
Duljina ljestvi	2,35 m
Visina grede	87 mm
Izvedba nagazne površine	Stuba
Radna visina cca	3,75 m

Osigurač širenja	obostrano, kruti spojevi
Broj stupnjeva	2×10
Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Težina	15,5 kg
Prohodnost	obostrano
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajace ljestve