

**Garant****Višenamjenski osnovni regal, dubina 600 mm, visina: 2500mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 990020 2500   |
| GTIN           | 4045197518255 |
| Razred artikla | 911           |

**Opis****Izvedba:**

**Izrazito stabilni četvrtasti nosači** 40×40×2 mm, u razmacima od 40 : 40 mm s utorima za vješanje za prilagodbu polica uskladištenim artiklima. Nosači s plastičnim osnovnim pločama.

**Posebno nosive police** od snažnog čeličnog lima s povišenim bočnim rubovima prema unutra.<br>**Opterećenje polja:** pri razmaku polica od 600 mm maksimalno opterećenje polica 1375 – 5500 kg.

**Upotreba:**

Idealno za industriju, obrtnike, prodaju, upravu, arhiv itd. Mjere su usklađene za metalne i plastične spremnike robe, uobičajenoma za trgovinu – najbolja iskorištenost mjesta. Može se postaviti kao pojedinačni, serijski ili dupli regal. **Jednostavno, brzo i točno montiranje bez uvrtanja**, police se samo vješaju i blokiraju se pripadnim klinastim zaticima (art. 968420).

**Lakiranje:**

Nosači regala izrazito crne boje RAL 9005, police sive boje, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

- **Kutije za skladištenje za opremanje višenamjenskih regala pronaći ćete u grupi 96.**
- **Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebno je poduzeti mjere protiv preokretanja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

## Tehnički opis

|  |                  |
|--|------------------|
| maksimalno opterećenje polja pri udaljenosti polica 600 mm               | 1375 - 5500 kg   |
| dimenzije ugradnje osnovni regal širina                                  | 1058 mm          |
| Priključna montaža   | da               |
| Konstrukcija regala  | Osnovni regal    |
| Visina regala  | 2500 mm          |
| Broj stalaka za regal  | 4                |
| Montaža od strane kupca  | da               |
| Širina police svjetla dimenzija  | 950 mm           |
| Dimenzije ugradnje osnovni regal visina                                  | 2504 mm          |
| Broj polica  | 6                |
| Širina police  | 1000 mm          |
| Način pričvršćivanja police  | Konusni zatici   |
| Dubina police  | 600 mm           |
| Dubina regala  | 600 mm           |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 180 kg           |
| Podešavanje visine u rasteru   | 40 mm            |
| Atribut imena proizvoda  | dubina 600 mm    |
| Vrsta proizvoda  | Regal s policama |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Pojedinačna polica s 4 nosača i 4 klina dubina 600 mm           | 990060 600  |
| Nosač regala s plastičnom osnovnom pločom, komad visina 2500 mm | 990050 2500 |
| Garnitura klinova i konusnih zatika za višenamjenski regal      | 968420      |