

**Postolje s gazištima, širina gazišta, broj gazišta uključujući platformu: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966192 5
GTIN	4003866555277
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Profili od veoma čvrstog ekstrudiranog aluminija s vijčanim kanalima za fleksibilnu montažu. Opsegom isporuke nisu obuhvaćeni rukohvati i ograde platforme. Dostupno pod br. 966196 i br. 966198. Nagib stepenica 45°. Duljina platforme 400mm. Gazišta obložena aluminijem, rebrasta. Opremljene kotačićima na podnožju.

Standard:**DIN EN ISO 14 122****Tehnički opis**

Materijal	Grede izrađene od izrazito čvrstih aluminijevih istisnutih profila.
Izvedba nagazne površine	Stuba
Standard	DIN EN ISO 14 122
Visina platforme bez ograde	0,99 m
Istovar	1470 mm
Težina	46 kg
Duljina platforme	400 mm

Nagib stepenica	45 stupanj
Broj stepenica uključujući platformu	5
Prohodnost	jednostrana
Širina prečke/stepenice	800 mm
Kotačići	da
Tehnika uspona nosivost	300 kg
Atribut imena proizvoda	Širina stepenica 800 mm
Two-hands-free princip	da
Vrsta proizvoda	Stepenica za podest