

**Garant**

**Bočna stijenka s pričvrsnim materijalom, garnitura, dubina 400 mm, visina: 2500mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 990100 2500   |
| GTIN           | 4045197518125 |
| Razred artikla | 911           |

**Opis****Izvedba:**

S □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača, kao i pribora perforirane ploče. To možete pronaći u grupi 95. Bočna stijenka sastoji se od dvije limene perforirane stijenke koje se pričvršćuju jedna preko druge. Isporuka kompletna s pričvrsnim materijalom.

**Upotreba:**

Za bočno pokrivanje na kraju regala (ne može se ugraditi između dva regala). Za pokrivanje kompletnog polja regala lijevo i desno mora se naručiti 2 bočne stijenke.

**Lakiranje:**

Antracit sive boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Tehnički opis**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Montaža od strane kupca     | da         |
| širina                      | 400 mm     |
| prikladno za visinu regala  | 2500 mm    |
| Konstrukcija bočne stranice | dvodijelno |

|  |                  |
|--|------------------|
| Moguća ugradnja kao pregrada                   | ne               |
| prikladno za regal s policama                  | da               |
| prikladno za dubinu regala                     | 400 mm           |
| Pričvrсни materijal obuhvaćen opsegom isporuke | da               |
| Područje primjene                              | Regal s policama |
| Visina   | 2500 mm          |
| Hoffmann raster rupicastog zida                | 9×9 mm           |
| Atribut imena proizvoda                        | dubina 400 mm    |
| Vrsta proizvoda                                | Bočna stijenka   |