



Aluminijski strojni radni podest, broj gazišta uključujući platformu: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966148 3
GTIN	4003866400331
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stabilna, lagana aluminijska konstrukcija, 200 mm duboka gazišta od aluminijskog rebrastog lima, platforma za stajanje 350 × 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnički opis

Težina	7,8 kg
Radna visina cca	2,6 m
Materijal	Stuba od aluminijskog rebrastog lima
Broj stepenica uključujući platformu	3
Dubina prečke/stepenice	200 mm
Širina osnovne površine	0,87 m
Prohodnost	jednostrano
Visina platforme bez ograde	0,6 m
Dubina platforme	350 mm

Izvedba nagazne površine	Stuba
Standard	DIN EN 14183
Dubina osnovne površine	0,69 m
Širina platforme	577 mm
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest

Pribor

Podloške tip 1	966320 1
----------------	----------