

Garant**Višenamjenski osnovni regal, dubina 500 mm, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 990010 2000 |
| GTIN | 4045197518088 |
| Razred artikla | 911 |

Opis**Izvedba:**

Izrazito stabilni četvrtasti nosači 40×40×2 mm, u razmacima od 40 : 40 mm s utorima za vješanje za prilagodbu polica uskladištenim artiklima. Nosači s plastičnim osnovnim pločama.

Posebno nosive police od snažnog čeličnog lima s povišenim bočnim rubovima prema unutra. **Opterećenje polja:** pri razmaku polica od 600 mm maksimalno opterećenje polica 1375 – 5500 kg.

Upotreba:

Idealno za industriju, obrtnike, prodaju, upravu, arhiv itd. Mjere su usklađene za metalne i plastične spremnike robe, uobičajenoma za trgovinu – najbolja iskorištenost mjesta. Može se postaviti kao pojedinačni, serijski ili dupli regal. **Jednostavno, brzo i točno montiranje bez uvrtanja**, police se samo vješaju i blokiraju se pripadnim klinastim zaticima (art. 968420).

Lakiranje:

Nosači regala izrazito crne boje RAL 9005, police sive boje, **praškasto lakirano**.

Napomena:

- **Kutije za skladištenje za opremanje višenamjenskih regala pronaći ćete u grupi 96.**
- **Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebno je poduzeti mjere protiv preokretanja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

| | |
|--|------------------|
| Širina police svjetla dimenzija | 950 mm |
| maksimalno opterećenje polja pri udaljenosti polica 600 mm | 1375 - 5500 kg |
| Montaža od strane kupca | da |
| Način pričvršćivanja police | Konusni zatici |
| Broj polica | 5 |
| Širina police | 1000 mm |
| Konstrukcija regala | Osnovni regal |
| Visina regala | 2000 mm |
| Broj stalaka za regal | 4 |
| dimenzije ugradnje osnovni regal širina | 1058 mm |
| Priključna montaža | da |
| Dimenzije ugradnje osnovni regal visina | 2004 mm |
| Dubina police | 500 mm |
| Dubina regala | 500 mm |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 180 kg |
| Podešavanje visine u rasteru | 40 mm |
| Atribut imena proizvoda | dubina 500 mm |
| Vrsta proizvoda | Regal s policama |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Pojedinačna polica s 4 nosača i 4 klina dubina 500 mm | 990060 500 |
| Nosač regala s plastičnom osnovnom pločom, komad visina 2000 mm | 990050 2000 |
| Garnitura klinova i konusnih zatika za višenamjenski regal | 968420 |