

Garant

Bočna stijenka s pričvrsnim materijalom, garnitura, dubina 500 mm, visina: 2500mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990105 2500
GTIN	4045197518149
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

S □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača, kao i pribora perforirane ploče. To možete pronaći u grupi 95. Bočna stijenka sastoji se od dvije limene perforirane stijenke koje se pričvršćuju jedna preko druge. Isporuka kompletna s pričvrsnim materijalom.

Upotreba:

Za bočno pokrivanje na kraju regala (ne može se ugraditi između dva regala). Za pokrivanje kompletnog polja regala lijevo i desno mora se naručiti 2 bočne stijenke.

Lakiranje:

Antracit sive boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

prikladno za regal s policama	da
Moguća ugradnja kao pregrada	ne
Montaža od strane kupca	da
širina	500 mm

Konstrukcija bočne stranice	dvodijelno
prikladno za visinu regala	2500 mm
prikladno za dubinu regala	500 mm
Pričvrtni materijal obuhvaćen opsegom isporuke	da
Područje primjene	Regal s policama
Visina	2500 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Atribut imena proizvoda	dubina 500 mm
Vrsta proizvoda	Bočna stijenka