



Podest s gazištima, pokretni, jednostrani, broj gazišta uključujući platformu: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966220 6
GTIN	4003866419746
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Ergonomična gazišta podesta, dubine 200 mm (60° nagib gazišta). Prostrana platforma (600×800 mm) s ogradom (1,00 m visine) i profilima za oslanjanje stopala i koljena. Četiri zakretna kotačića Ø 125 mm (2 s kočnicom).

Standard:

DIN EN 131-7

Napomena:

- Rukohvat nije uključen u isporuku. Naručite ga zasebno pod br. 966225.
- Isporučuje se u dijelovima koji se jednostavno montiraju. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Širina platforme	600 mm
Visina platforme bez ograde	1,44 m
Dubina platforme	800 mm
Prohodnost	jednostrano

Dubina osnovne površine	1,81 m
Nagib stepenica	60 stupanj
Ø upravljačkih kotačića	125 mm
Dubina prečke/stepenice	200 mm
Standard	DIN EN 131-7
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom	2
Broj stepenica uključujući platformu	6
Broj upravljačkih kotačića bez kočnice	2
Širina osnovne površine	0,93 m
Težina	38,4 kg
s rukohvatom za platformu	da
Izvedba nagazne površine	Stuba
Letvica u razini koljena	da
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Two-hands-free princip	da
Vrsta proizvoda	Stepenica za podest