



Safemaster S sklopive ljestve s platformom, broj gazišta uključujući platformu: 7



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966275 7
GTIN	4003866416776
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Kompaktne ljestve s platformom s 80 mm dubokim gazištima. Radna platforma (400×400 mm) s 3-stranom ogradom i policom za odlaganje. Optimalna stabilnost obostranim krutim spojem.

Standard:

EN 131

Tehnički opis

Težina	17,4 kg
Širina osnovne površine	0,74 m
Visina platforme bez ograde	1,85 m
Dostupna zdjelica za odlaganje	da
Letvica u razini koljena	ne
Prohodnost	jednostrano
Širina platforme	400 mm
Dubina prečke/stepenice	80 mm

Osigurač širenja	obostrano kruti spojevi
Dubina osnovne površine	1,6 m
Standard	EN 131
Rukohvat	2
Dubina platforme	400 mm
Broj stepenica uključujući platformu	7
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Two-hands-free princip	da
Safer Step	da
Vrsta proizvoda	Ljestve za platformu