




Stojeće ljestve s platformom, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966272 3
GTIN	4003866416325
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stojeće stepenaste ljestve s gazištima dubine 80 mm. Radna platforma velike površine obložena aluminijskim rebrastim limom (380×390 mm). Aluminijska polica za odlaganje. 2 standardna rukohvata za sigurno penjanje i spuštanje. Optimalna stabilnost zahvaljujući 2 vrlo čvrste Perlon trake koje sprječavaju širenje ljestvi (od 5 stupnjeva).

Standard:

EN 131.

Tehnički opis

Dubina platforme	390 mm
donja vanjska širina	0,59 m
Prohodnost	jednostrano
Dostupna zdjelica za odlaganje	da
Broj stepenica uključujući platformu	3

Standard	EN 131
Težina	9,5 kg
Dubina prečke/stepenice	80 mm
Osigurač širenja	2 vrlo čvrsta perlonska pojasa
Visina platforme bez ograde	0,77 m
Rukohvat	2
Širina platforme	380 mm
Radna visina cca	2,8 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Two-hands-free princip	da
Safer Step	da
Vrsta proizvoda	Ljestve za platformu