



Stojeće ljestve s platformom, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966272 4
GTIN	4003866416332
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stojeće stepenaste ljestve s gazištima dubine 80 mm. Radna platforma velike površine obložena aluminijskim rebrastim limom (380×390 mm). Aluminijska polica za odlaganje. 2 standardna rukohvata za sigurno penjanje i spuštanje. Optimalna stabilnost zahvaljujući 2 vrlo čvrste Perlon trake koje sprječavaju širenje ljestvi (od 5 stupnjeva).

Standard:

EN 131.

Tehnički opis

Dubina prečke/stepenice	80 mm
Širina platforme	380 mm
Težina	11 kg
Radna visina cca	3 m
Osigurač širenja	2 vrlo čvrsta perlonska pojasa

Visina platforme bez ograde	1,03 m
Dostupna zdjelica za odlaganje	da
Rukohvat	2
Prohodnost	jednostrano
Standard	EN 131
Dubina platforme	390 mm
Broj stepenica uključujući platformu	4
donja vanjska širina	0,62 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Two-hands-free princip	da
Safer Step	da
Vrsta proizvoda	Ljestve za platformu