

Garant**Paralelna stega, širina čeljusti: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967000 125
GTIN	4045197693891
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.

Otvora se prema natrag. Od vrlo čvrstog lijeva (GG 25) s perilitnom strukturom. Duga i precizna prizmatična vodilica. Precizno vođenje vretena, vreteno s trapeznim navojima potpuno oklopljeno, zaštićeno od prljavštine. Velika, ravno glodana površina postolja za lagane radove ravnjanja. Kaljene čelične čeljusti su narovašene i mogu se zamijeniti brušenim čeljustima (vidi rezervne čeljusti).

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosiva

Tehnički opis

Stezni raspon	190 mm
Težina	30 kg
Smjer otvora	otvaranje prema odostraga
Materijal	lijev visoke čvrstoće (GG 25)
Širina čeljusti	125 mm

Vrsta proizvoda	Paralelna stega
Pribor	
Okretna ploča za stegu širina čeljusti 125 mm	967020 125
Par zamjenskih čeljusti, brušene širina čeljusti 125 mm	967045 125
Asortiman magnetskih čeljusti za stegu širina čeljusti 125 mm	967702 125
Magnetske čeljusti za stegu, parfilc, glatka širina čeljusti 125 mm	967726 125
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Magnetske čeljusti za stegu, parguma, glatka širina čeljusti 125 mm	967727 125
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 125 mm	967711 125
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 125 mm	967724 125
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, glatka, standard širina čeljusti 125 mm	967721 125
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, narovašena širina čeljusti 125 mm	967728 125
Magnetske čeljusti za stegu, parpoliuretan, prizma širina čeljusti 125 mm	967729 125
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 125 mm	967723 125
Podložna ploča za stegu	967330
Par zamjenskih čeljusti, narovašene širina čeljusti 125 mm	967040 125
Uređaj za podešavanje visine za stegu br. 967000 odgovara za stegu vel. 125	967500 125
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 125 mm	967722 125