



Teleskopske ljestve s platformom, broj gazišta uključujući platformu: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966285 5
GTIN	4003866413256
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Velika površina za stajanje 665 × 440 mm, s ogradom i naslonom za koljeno. Jednostavno podešavanje visine na principu ljestvi na izvlačenje.
S dijelovima ljestvi koji se izvlače. Jednostavno pomicanje pomoću 2 kotačića, čak i u montiranom stanju.
Rukohvati i ograda automatski se rasklapaju prilikom montaže.

Standard:

EN 131.

Tehnički opis

Broj kotačića	2
Standard	EN 131
Broj stepenica uključujući platformu	5
Širina platforme	440 mm
Letvica u razini koljena	da
Duljina prečke uvučene	1 m

Težina	28 kg
Dubina platforme	665 mm
Visina platforme bez ograde u rasteru	0,81 / 1,08 / 1,34 m
Duljina prečke izvučene	1 m
Prohodnost	jednostrano
Rukohvat	2
Krak širina (izvučen)	1,45 m
Krak širina (uvučen)	1,45 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Two-hands-free princip	da
Safer Step	da
Vrsta proizvoda	Ljestve za platformu