

**Zaklopna skela, normalna izvedba, Visina platforme: 1700 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966310 1700
GTIN	4003866537624
Razred artikla	96Y

**Opis****Izvedba:**

Širina konstrukcije 0,68 m;

Duljina konstrukcije 1,80 m.

Može se izgraditi sa serijskim dijelovima.

Osnovni model za izvlačenje za brzu montažu i demontažu.

Potreban minimalan prostor za transport i skladištenje.

Kotačići Ø 125 mm s čepovima (nisu podesivi). Platforma s prolazna klapna.

**Opis:**

**Program Z 600 / Z 500**

**Oznaka:**

**Program Z 600 / Z 500**

**Standard:**

**DIN EN 1004**

Tehnika uspona nosivost: 200 kg

Radna visina cca: 3,7 m

Visina skele: 2,75 m

Težina: 45,3 kg

**Tehnički opis**

Standard	DIN EN 1004
Radna visina cca	3,7 m
Težina	45,3 kg
Ø upravljačkih kotačića	125 mm
Visina skele	2,75 m
Duljina skele	1,8 m
Izvedba platforme	s pristupnom zaklopkom
Visina platforme	1700 mm
Širina skele	0,68 m
Tehnika uspona nosivost	200 kg