


Garant

Nadogradni regal za mape s 1 okvirom stupa, dubina 325 mm, visina: 1200mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990405 1200
GTIN	4045197517838
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Stabilan okvir stupa od pravokutnih nosača (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat poprečnih prečki / polica. Okvir stupa s plastičnim završnim kavicama.

Police od pocinčanog lima, **s prorezima za umetanje pregrada**, s povišenim rubom polica koji sprječava padanje predmeta.

Lakiranje:

Okvir stupa, signalno plave boje RAL 5005, **praškasto lakirano**. Parovi poprečnih prečki **uvijek** antracit sive boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

- **Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

Granična letvica	da
------------------	----

Dubina	325 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	975 mm
Broj polica	3
maksimalno opterećenje polja	900 kg
Visina	1200 mm
Širina police	946 mm
Širina police svjetla dimenzija	900 mm
prikladno za broj mapa	30
širina	975 mm
Broj okvira za profil	1
Dubina police	325 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	120 kg
Podešavanje visine u rasteru	40 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	dubina 325 mm
Vrsta proizvoda	Regal s mapama

Pribor

Set pregradapetodijelni	990450
Polica, pocinčana s parom poprečnih pregrada	990430