

**Zaklopna skela, normalna izvedba, Visina platforme: 2550 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966310 2550
GTIN	4003866537631
Razred artikla	96Y

Opis**Izvedba:**

Širina konstrukcije 0,68 m;

Duljina konstrukcije 1,80 m.

Može se izgraditi sa serijskim dijelovima.

Osnovni model za izvlačenje za brzu montažu i demontažu.

Potreban minimalan prostor za transport i skladištenje.

Kotačići Ø 125 mm s čepovima (nisu podesivi). Platforma s prolazna klapna.

Opis:

Program Z 600 / Z 500

Oznaka:

Program Z 600 / Z 500

Standard:

DIN EN 1004

Tehnika uspona nosivost: 200 kg

Radna visina cca: 4,55 m

Visina skele: 3,9 m

Težina: 88,9 kg

Tehnički opis

Standard	DIN EN 1004
Radna visina cca	4,55 m
Ø upravljačkih kotačića	125 mm
Širina skele	0,68 m
Duljina skele	1,8 m
Težina	88,9 kg
Visina skele	3,9 m
Izvedba platforme	s pristupnom zaklopkom
Visina platforme	2550 mm
Tehnika uspona nosivost	200 kg