

Garant**Paralelna stega, širina čeljusti: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967000 150
GTIN	4045197694102
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.

Otvora se prema natrag. Od vrlo čvrstog lijeva (GG 25) s perilitnom strukturom. Duga i precizna prizmatična vodilica. Precizno vođenje vretena, vreteno s trapeznim navojima potpuno oklopljeno, zaštićeno od prljavštine. Velika, ravno glodana površina postolja za lagane radove ravnjanja. Kaljene čelične čeljusti su narovašene i mogu se zamijeniti brušenim čeljustima (vidi rezervne čeljusti).

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosiva

Tehnički opis

Stezni raspon	255 mm
Smjer otvora	otvaranje prema odostraga
Materijal	lijev visoke čvrstoće (GG 25)
Težina	52 kg
Širina čeljusti	150 mm

Vrsta proizvoda

Paralelna stega

Pribor

Par zamjenskih čeljusti, brušene širina čeljusti 150 mm	967045 150
Okretna ploča za stegu širina čeljusti 150 mm	967020 150
Podložna ploča za stegu	967330
Par zamjenskih čeljusti, narovašene širina čeljusti 150 mm	967040 150
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250