

**Podest s gazištima, pokretni, obostrani, broj gazišta uključujući platformu: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966270 3
GTIN	4003866419814
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Ergonomična gazišta podesta, dubine 200 mm (60° nagib gazišta). Prostrana platforma (600×800 mm) s ogradom (1,00 m visine) i profilima za oslanjanje stopala i koljena. Četiri zakretna kotačića Ø 125 mm (2 s kočnicom).

Standard:**DIN EN 131-7****Napomena:**

- Rukohvat nije uključen u isporuku. Naručite ga zasebno pod br. 966225.
- Isporučuje se u dijelovima koji se jednostavno montiraju. Isporučka bez montaže.

Tehnički opis

Visina platforme bez ograde	0,72 m
Dubina osnovne površine	1,51 m
Broj stepenica uključujući platformu	3
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom	2

s rukohvatom za platformu	da
Težina	31 kg
Ø upravljačkih kotačića	125 mm
Dubina platforme	800 mm
Broj upravljačkih kotačića bez kočnice	2
Širina platforme	600 mm
Širina osnovne površine	0,77 m
Prohodnost	obostrano
Standard	DIN EN 131-7
Nagib stepenica	60 stupanj
Dubina prečke/stepenice	200 mm
Izvedba nagazne površine	Stuba
Letvica u razini koljena	da
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Two-hands-free princip	da
Vrsta proizvoda	Stepenica za podest