



## Stojeće ljestve s platformom, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966272 10
GTIN	4003866404797
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Stojeće stepenaste ljestve s gazištima dubine 80 mm. Radna platforma velike površine obložena aluminijskim rebrastim limom (380×390 mm). Aluminijska polica za odlaganje. 2 standardna rukohvata za sigurno penjanje i spuštanje. Optimalna stabilnost zahvaljujući 2 vrlo čvrste Perlon trake koje sprječavaju širenje ljestvi (od 5 stupnjeva).

#### Standard:

**EN 131.**

### Tehnički opis

Radna visina cca	4,6 m
Težina	20 kg
Dubina platforme	390 mm
Širina platforme	380 mm
Dubina prečke/stepenice	80 mm

Osigurač širenja	2 vrlo čvrsta perlonska pojasa
Rukohvat	2
Broj stepenica uključujući platformu	10
Visina platforme bez ograde	2,59 m
donja vanjska širina	0,8 m
Standard	EN 131
Prohodnost	jednostrano
Dostupna zdjelica za odlaganje	da
Visina grede	73 mm
Duljina ljestvi	1,43 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Two-hands-free princip	da
Safer Step	da
Vrsta proizvoda	Ljestve za platformu