


Garant**Osnovni regal za mape s 2 okvira stupa, dubina 325 mm, visina: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990400 800
GTIN	4045197517760
Razred artikla	91I

Opis**Izvedba:**

Stabilan okvir stupa od pravokutnih nosača (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat poprečnih prečki / polica. Okvir stupa s plastičnim završnim kapticama.

Police od pocinčanog lima, **s prorezima za umetanje pregrada**, s povišenim rubom polica koji sprječava padanje predmeta.

Lakiranje:

Okvir stupa, signalno plave boje RAL 5005, **praškasto lakirano**. Parovi poprečnih prečki **uvijek** antracit sive boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

- **Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

Širina police	946 mm
prikladno za broj mapa	20

Broj polica	2
maksimalno opterećenje polja	900 kg
Visina	800 mm
Granična letvica	da
Broj okvira za profil	2
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1000 mm
Širina police svjetla dimenzija	900 mm
širina	1000 mm
Dubina	325 mm
Dubina police	325 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	120 kg
Podešavanje visine u rasteru	40 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	dubina 325 mm
Vrsta proizvoda	Regal s mapama

Pribor

Set pregradapetodijelni	990450
Polica, pocinčana s parom poprečnih pregrada	990430