


Garant**Osnovni regal za mape s 2 okvira stupa, dubina 325 mm, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990400 1000
GTIN	4045197517777
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Stabilan okvir stupa od pravokutnih nosača (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat poprečnih prečki / polica. Okvir stupa s plastičnim završnim kopicama.

Police od pocinčanog lima, **s prorezima za umetanje pregrada**, s povišenim rubom polica koji sprječava padanje predmeta.

Lakiranje:

Okvir stupa, signalno plave boje RAL 5005, **praškasto lakirano**. Parovi poprečnih prečki **uvijek** antracit sive boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

- **Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

Visina	1000 mm
širina	1000 mm

dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1000 mm
prikladno za broj mapa	20
Dubina	325 mm
Granična letvica	da
Širina police svjetla dimenzija	900 mm
Broj polica	2
Broj okvira za profil	2
maksimalno opterećenje polja	900 kg
Širina police	946 mm
Dubina police	325 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	120 kg
Podešavanje visine u rasteru	40 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	dubina 325 mm
Vrsta proizvoda	Regal s mapama

Pribor

Polica, pocinčana s parom poprečnih pregrada	990430
Set pregradapetodijelni	990450