

Garant**Paralelna stega, širina čeljusti: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967000 80
GTIN	4045197693877
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.

Otvora se prema natrag. Od vrlo čvrstog lijeva (GG 25) s perilitnom strukturom. Duga i precizna prizmatična vodilica. Precizno vođenje vretena, vreteno s trapeznim navojima potpuno oklopljeno, zaštićeno od prljavštine. Velika, ravno glodana površina postolja za lagane radove ravnjanja. Kaljene čelične čeljusti su narovašene i mogu se zamijeniti brušenim čeljustima (vidi rezervne čeljusti).

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosiva

Tehnički opis

Smjer otvora	otvaranje prema odostraga
Stezni raspon	100 mm
Težina	6,5 kg
Materijal	lijev visoke čvrstoće (GG 25)
Širina čeljusti	80 mm

Vrsta proizvoda

Paralelna stega

Pribor

Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Par zamjenskih čeljusti, brušene širina čeljusti 80 mm	967045 80
Okretna ploča za stegu širina čeljusti 80 mm	967020 80
Par zamjenskih čeljusti, narovašene širina čeljusti 80 mm	967040 80
Podložna ploča za stegu	967330