


Garant**Osnovni regal za mape s 2 okvira stupa, dubina 325 mm, visina: 1200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990400 1200
GTIN	4045197517784
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Stabilan okvir stupa od pravokutnih nosača (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat poprečnih prečki / polica. Okvir stupa s plastičnim završnim kapičama.

Police od pocinčanog lima, **s prorezima za umetanje pregrada**, s povišenim rubom polica koji sprječava padanje predmeta.

Lakiranje:

Okvir stupa, signalno plave boje RAL 5005, **praškasto lakirano**. Parovi poprečnih prečki **uvijek** antracit sive boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

- **Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

Broj polica	3
prikladno za broj mapa	30

Širina	1000 mm
Širina police	946 mm
maksimalno opterećenje polja	900 kg
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1000 mm
Visina	1200 mm
Širina police svjetla dimenzija	900 mm
Dubina	325 mm
Broj okvira za profil	2
Granična letvica	da
Dubina police	325 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	120 kg
Podešavanje visine u rasteru	40 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	dubina 325 mm
Vrsta proizvoda	Regal s mapama

Pribor

Set pregradapetodijelni	990450
Polica, pocinčana s parom poprečnih pregrada	990430