

Regal s policama, dubina 400 mm, visina / širina police: 3000/1300mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990500 3000/1300
GTIN	4004514217639
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Pocinčani T-profil okvira i police. S maksimalnom **nosivosti police** od 150 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. **Nosivost police:** na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Ugradbene mjere: **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm

Upotreba:

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

Dio isporuke:

Osnovna polica s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

Napomena:

- **Pritezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.**
- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.**
- **Odgovarajuće podno usidrenje br. 990854.**
- **Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog poprečnog ukrućivanja.**
- **Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

Konstrukcija regala	Osnovni regal
Broj polica	7
Visina regala	3000 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1360 mm
Broj okvira za profil	2
Dubina police	400 mm
Dubina regala	400 mm
Širina police	1300 mm
maksimalno opterećenje polja	1600 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 400 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama

Pribor

Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 300X400 mm	990581 300X400
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 400X400 mm	990581 400X400
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 200X400 mm	990581 200X400
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 500X400 mm	990581 500X400
Pocinčana polica širina x dubina 1300X400 mm	990580 1300X400
Držač za regale sa širokim policama	990852