



Škare za raspor/lim, tip: 723031



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078102 723031
GTIN	4014586874661
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Narezivanje bez odgode.

- Otvorena glava za rezanje pruža najbolji pogled na urezivanje.
- QuickIN sustav brze zamjene za brzo mijenjanje noža bez ključa i bez podešavanja.

Tehnički opis

Prihvat snaga	350 W
Širina reza	5 mm
Oznaka proizvođača	BSS 1.6 CE
Težina	1,4 kg
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm ²	0,8 mm
Broj okretaja	3800 min ⁻¹
Radius najmanje krivulje	90 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Brzina rezanja	6 - 10 m/min
Duljina kabela	5 m

maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm ²	1,6 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Škare