

**Ansell****Set jednokratnih rukavica TouchNTuff® 92-670, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094720 7
GTIN	076490493349
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

Set jednokratnih rukavica **u kutiji**. Kategorija III. Bez pudera.

TouchNTuff® 92-670. Ne sadrže silikon, ni vosak. Strukturirani vrhovi prstiju. Odobreno za kontakt s hranom. AQL 1,5 (EN 374-2).

**Standard:**

EN 374

**Tehnički opis**

Veličina rukavice	7
Debljina zida	0,1 mm
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod etanola 95 %	<10 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 %	30-40 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 %	>480 min

Seriya	TouchNTuff®
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Jednokratna rukavica
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
EN 374	Tip B (JKT)
Otpornost na kemikalije	JKT
Materijal	Nitril
Razred zaštite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materijal nosača	Nitril
Prevlaka	Nitril
Debljina	0,11 mm
Duljina	240 mm
Sadržaj	100
Težina	3 g
Boja	plavo
Područje primjene	Preciznost
AQL	1,5
Primjena	jednokratno
Vrsta proizvoda	Jednokratna rukavica