



Akumulatorska kompaktna tračna pila, Tip: M18CBS125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078205 M18CBS125
GTIN	4002395262779
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Kompaktna, snažna FUEL™ akumulatorska tračna pila s motorom POWERSTATE™ bez četki za mobilno piljenje.

- **Jednostavna i bezalatna promjena lista za pilu.**
- **Rad bez vibracija za precizne rezove.**
- **QUICKSTOP kočnica motora.**
- **Kontinuirano reguliranje brzine trake.**
- **Kapacitet rezanja 125×125 mm.**
- **Robusna metalna konstrukcija, metalna kuka.**
- **LED osvjetljenje**

Dio isporuke:

Uključuje punjač, 2×red li-ionska akumulatora, dvokovinsku traku za piljenje, transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor pronaći ćete pod br. 073816 i dalje te pod br. 073809 i dalje.

Odgovarajuće listove pile pronaći ćete pod br. 173480 i br. 173500.

Pakiranje: Transportni kovčeg

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip HB 18 V

Napon baterije: 18 V

Kapacitet baterije: 5 A·h

Brzina trake: 0 - 116 m/min

maksimalna dubina reza 90 °: 125 mm

Širina lista pile: 13 mm
Duljina lista pile: 1140 mm

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
maksimalna dubina reza 90 °	125 mm
Napon baterije	18 V
Širina lista pile	13 mm
Brzina trake	0 - 116 m/min
Oznaka proizvođača	M18CBS125
Duljina lista pile	1140 mm
Težina	7,3 kg
Kapacitet baterije	5 A·h
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	2
Pakiranje	Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip HB 18 V

Pribor

Li-lonski sustav M18B4 Tip baterije, napon baterije MB18 V	073816 MB18
Uređaj za punjenje akumul. jedinica Tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje akumul. jedinica Tip M1218FC	073840 M1218FC
List tračne pile 13×1138 Zupci po colu 6/10	173500 6/10
List tračne pile 13×1138 Zupci po colu 8/12	173480 8/12
List tračne pile 13×1138 Zupci po colu 10/14	173500 10/14
List tračne pile 13×1138 Zupci po colu 8/12	173500 8/12