

Ansell**Par rukavica za zaštitu od kemikalija AlphaTec® Solvex® 37-675, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094740 11
GTIN	10076490498075
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

Zaštitne rukavice kategorije III.

AlphaTec® Solvex®37-675. Višekratne nitrilne rukavice za siguran rad s agresivnim kemikalijama. Grubi završni sloj povećava protukliznu zaštitu. Sol-Vex® svojom protukliznom površinom smanjuje količinu otpada koja nastaje zbog oštećivanja lomljivih dijelova, a time i neizravne troškove. Osnovni materijal s velurom.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Vrijeme permeacije kod acetona 99 %	<10 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 %	30-40 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 %	>480 min
Veličina rukavice	11

Vrijeme permeacije kod metanola 99 %	10-30 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 %	<10 min
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 %	>480 min
Debljina zida	0,38 mm
Seriya	AlphaTec®
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Rukavica za zaštitu od kemikalija
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
Razred zaštite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tip A (JKLOPT)
Otpornost na kemikalije	JKLOPT
EN 388	4101X
Materijal	Nitril
Materijal nosača	Nitril
AQL	0,65
Područje primjene	Svestranost
Duljina	330 mm
Debljina	0,38 mm
Boja	zeleno
Primjena	višekratno
Težina	35,5 g
Razred zaštite od porezotina	EF
Prevlaka	Nitril
Vrsta proizvoda	Rukavica za zaštitu od kemikalija

