

**Set jednokratnih rukavica Dermatril 740, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094730 8
GTIN	4008198774082
Razred artikla	04Q

**Opis****Izvedba:**

Set jednokratnih rukavica **u kutiji**. Kategorija III. Bez pudera.

Dermatril 740. Odobren za kontakt s prehrambenim namirnicama. Ne sadrže lateks. AQL 0,65 (EN 374-2). **Sadržaj: 100 komada.**

S hrapavim vrhovima prstiju.

**Standard:**

EN 374; EN 455

**Tehnički opis**

Debljina zida	0,11 mm
Veličina rukavice	8
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 %	<10 min
Vrijeme permeacije kod acetona 99 %	<10 min
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 %	30-40 min
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 %	10-30 min

Vrijeme permeacije kod etanola 95 %	10-30 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 %	10-30 min
Vrijeme permeacije kod metanola 99 %	<10 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 %	240-480 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 %	240-480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 %	10-30 min
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Jednokratna rukavica
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
EN 374	Typ B (KPT)
Otpornost na kemikalije	KPT
Materijal	Nitril
elektrostatsko svojstvo	0,1 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
Razred zaštite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materijal nosača	Nitril
Debljina	0,11 mm
Duljina	250 mm
Sadržaj	100
Boja	plavo
Područje primjene	Preciznost
norma/smjernica	EN 374
AQL	0,65
Primjena	jednokratno
Vrsta proizvoda	Jednokratna rukavica

