

**Par rukavica za zaštitu od kemikalija UltraNeo 382, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094772 9
GTIN	3245423824292
Razred artikla	06D

Opis**Izvedba:**

Zaštitne rukavice kategorije III.

UltraNeo 382. Pamučne pletene rukavice s neoprenskom prevlakom. Maksimalna udobnost nošenja i dobra toplinska izolacija uz istovremenu izvrsnu otpornost na kemikalije. Protuklizni profil za veću protukliznu zaštitu.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

EN 374:2016: Tip A (ALMNST)

Tehnički opis

bez silikona	da
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 %	30-40 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod etanola 95 %	240-480 min
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 %	240-480 min

Debljina zida	0,9 mm
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 %	60-120 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod metanola 99 %	120-240 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod acetona 99 %	<10 min
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 %	30-40 min
Veličina rukavice	9
Materijal za podstavu	Pleteni pamuk
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Rukavica za zaštitu od kemikalija
Sadržaj	72
Razred zaštite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tip A (ALMNST)
Otpornost na kemikalije	ALMNST
EN 388:2016	2121X
EN 407	X1XXXX
Materijal	Neopren
Materijal nosača	Pamuk
AQL	1,5
Duljina	360 mm
Debljina	0,9 mm
Boja	plavo
Primjena	višekratno
Prevlaka	Neopren
Varijanta presvlake	Potpuna presvlaka
Vrsta proizvoda	Rukavica za zaštitu od kemikalija

