

ASATEX**Par rukavica za zaštitu od hladnoće 3677V, veličina rukavice: 10**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094811 10
GTIN	4029201140847
Razred artikla	09H

Opis

Izvedba:

3677V. Rukavice s **posebno toplim i udobnim punjenjem od akrila**. Najbolje prianjanje u mokrim uvjetima zahvaljujući HPT® vinil prevlaci. Otporne na ulje i masnoću.

Standard:

3677V. Rukavice s **posebno toplim i udobnim punjenjem od akrila**. Najbolje prianjanje u mokrim uvjetima zahvaljujući HPT® vinil prevlaci. Otporne na ulje i masnoću.

Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Upotreba, reklamni tekst:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Boja: crna

Tehnički opis

bez silikona	da
Bez DMF-a	da
Uljni hvat	dobro
Veličina rukavice	10
Toplinska zaštita	ne postoji
EN 388 otpornost na trenje	3
EN 388 zaštita od uboda	1
EN 388 zaštita od rezova	2
EN 388 otpornost na trganje	2
Materijal za podstavu	Akril
Udobnost	vrlo dobro
Zaštita od hladnoće	dobro
Osjećaj dodira	ne postoji
Materijal prevlake	PVC
Mokro prianjanje	dobro
Prozračnost	ne postoji
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od hladnoće
Kategorija zaštite	Kategorija II
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Sadržaj	6
Primjena	višekratno
Područje primjene	Svestranost
EN 388:2016	3131X
EN 511	10
Materijal nosača	Poliamid / akril
Prevlaka	HPT/vinil
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4

Boja	crna
Težina	53 g
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od hladnoće