



Akumulatorski rezač cijevi, tip: C12PC/0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kompaktni rezač cijevi s nehrđajućom glavom za rezanje. **Automatska prilagodba** \varnothing cijevi. **Brzi rezovi**, npr. za Cu cijevi \varnothing 15 mm u manje od 3 sekunde. Ukupna širina 40 mm, minimalni razmak od zida 40 mm. **Baterije i punjač** nisu sadržani u opsegu isporuke. Rezač cijevi za **bakrene cijevi** \varnothing 12 – 28 mm.

Napomena:

Baterije čete naći pod br. 073814.

Tehnički opis

Napon baterije	12 V
maksimalne vibracije prema EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Težina	1,5 kg
Oznaka proizvođača	C12PC-0
Raspon broja okretaja	0 - 500 min^{-1}
Posebnost	5
maksimalni \varnothing cijevi bakar	12 - 28 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	0

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta proizvoda	Rezač cijevi

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C