

Ansell**Set jednokratnih rukavica TouchNTuff® 92-600, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe | 094721 8 |
| GTIN | 076490493370 |
| Razred artikla | 04P |

Opis**Izvedba:**

Set jednokratnih rukavica **u kutiji**. Kategorija III. Bez pudera. TouchNTuff® 92-600. Bez lateksa – nema rizika od alergije tipa I. Glatki profil držanja. Odobreno za kontakt s prehrambenim namirnicama. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374

Tehnički opis

| | |
|---|------------|
| Veličina rukavice | 8 |
| Debljina zida | 0,12 mm |
| Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % | <10 min |
| Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % | >480 min |
| Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % | <10 min |
| Vrijeme permeacije kod etanola 95 % | <10 min |
| Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % | 60-120 min |

| | |
|---|--|
| Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % | >480 min |
| Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % | >480 min |
| Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % | <10 min |
| Serija | TouchNTuff® |
| Kategorija zaštite | Kategorija III |
| Vrsta rukavica | Jednokratna rukavica |
| Funkcija rukavice | Certifikat za prehrambene namirnice |
| Funkcija rukavice | Bez silikona |
| Funkcija rukavice | ne sadrži lateks |
| Funkcija rukavice | Pogodno za kožu osoba s alergijama |
| EN 374 | Tip B (JKPT) |
| Otpornost na kemikalije | JKPT |
| Materijal | Nitril |
| Razred zaštite | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| Materijal nosača | Nitril |
| Prevlaka | Nitril |
| Debljina | 0,13 mm |
| Duljina | 240 mm |
| Sadržaj | 100 |
| Težina | 3,1 g |
| Boja | zeleno |
| Područje primjene | Preciznost |
| AQL | 1,5 |
| Primjena | jednokratno |
| Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |