

**ASATEX****Par rukavica za zaštitu od hladnoće 3677V, veličina rukavice: 11**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094811 11
GTIN	4029201140854
Razred artikla	09H

## Opis

**Izvedba:**

**3677V.** Rukavice s **posebno toplim i udobnim punjenjem od akrila.** Najbolje prianjanje u mokrim uvjetima zahvaljujući HPT® vinil prevlaci. Otporne na ulje i masnoću.

**Standard:**

**3677V.** Rukavice s **posebno toplim i udobnim punjenjem od akrila.** Najbolje prianjanje u mokrim uvjetima zahvaljujući HPT® vinil prevlaci. Otporne na ulje i masnoću.

**Upotreba:**

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

**Upotreba, reklamni tekst:**

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

**Standard:**

EN 388; EN 511

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Napomena, reklamni tekst:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Boja: crna

## Tehnički opis

EN 388 otpornost na trenje	3
bez silikona	da
Veličina rukavice	11
Prozračnost	ne postoji
Mokro prianjanje	dobro
Udobnost	vrlo dobro
Zaštita od hladnoće	dobro
EN 388 zaštita od uboda	1
Materijal prevlake	PVC
Uljni hvat	dobro
Materijal za podstavu	Akril
EN 388 otpornost na trganje	2
Osjećaj dodira	ne postoji
Bez DMF-a	da
EN 388 zaštita od rezova	2
Toplinska zaštita	ne postoji
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od hladnoće
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Sadržaj	6
Primjena	višekratno
Područje primjene	Svestranost
EN 388:2016	3131X
EN 511	10
Materijal nosača	Poliamid / akril
Prevlaka	HPT/vinil
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4

Boja	crna
Težina	53 g
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od hladnoće