

Ansell**Set jednokratnih rukavica TouchNTuff® 92-600, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094721 9
GTIN	076490493363
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

Set jednokratnih rukavica **u kutiji**. Kategorija III. Bez pudera.
TouchNTuff® 92-600. Bez lateksa – nema rizika od alergije tipa I. Glatki profil držanja. Odobreno za kontakt s prehrambenim namirnicama. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374

Tehnički opis

Veličina rukavice	9
Debljina zida	0,12 mm
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 %	<10 min
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 %	<10 min
Vrijeme permeacije kod etanola 95 %	<10 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 %	60-120 min

Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 %	<10 min
Serija	TouchNTuff®
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Jednokratna rukavica
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 374	Tip B (JKPT)
Otpornost na kemikalije	JKPT
Materijal	Nitril
Razred zaštite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materijal nosača	Nitril
Prevlaka	Nitril
Debljina	0,13 mm
Duljina	240 mm
Sadržaj	100
Težina	3,1 g
Boja	zeleno
Područje primjene	Preciznost
AQL	1,5
Primjena	jednokratno
Vrsta proizvoda	Jednokratna rukavica