

HOLEX**Spiralno svrdlo HSS valjano N, bez prevlake, Ø DC h8: 1,4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	114000 1,4
GTIN	4045197008541
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Izrađeni valjanjem, normalan kut spirale, debljina i širenje jezgre.
Dimenzije prema DIN 338.

Nema prekida strukture, time je elastičniji i prikladan za teške radove bušenja (npr. s ručnim bušilicama). Ekonomična izvedba.

Preporuka:**Maksimalna dubina bušenja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,03 mm/okr
Broj oštrica Z	2
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	18 mm
Nazivni Ø D _c	1,4 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ø drške D _s	1,4 mm
Ukupna duljina L	40 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	15,9 mm
Kut vrha	118 stupanj
Drška	Cilindrična drška
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS
Tip	N
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		