

ASATEX**Par rukavica za zaštitu od hladnoće 3677V, veličina rukavice: 8**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094811 8
GTIN	4029201140823
Razred artikla	09H

Opis

Izvedba:

3677V. Rukavice s **posebno toplim i udobnim punjenjem od akrila.** Najbolje prianjanje u mokrim uvjetima zahvaljujući HPT® vinil prevlaci. Otporne na ulje i masnoću.

Standard:

3677V. Rukavice s **posebno toplim i udobnim punjenjem od akrila.** Najbolje prianjanje u mokrim uvjetima zahvaljujući HPT® vinil prevlaci. Otporne na ulje i masnoću.

Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Upotreba, reklamni tekst:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Boja: crna

Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Zaštita od hladnoće	dobro
Bez DMF-a	da
Materijal za podstavu	Akril
Udobnost	vrlo dobro
Osjećaj dodira	ne postoji
bez silikona	da
Uljni hvat	dobro
EN 388 otpornost na trganje	2
Materijal prevlake	PVC
EN 388 zaštita od uboda	1
Mokro prianjanje	dobro
EN 388 zaštita od rezova	2
Toplinska zaštita	ne postoji
Prozračnost	ne postoji
EN 388 otpornost na trenje	3
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od hladnoće
Kategorija zaštite	Kategorija II
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Sadržaj	6
Primjena	višekratno
Područje primjene	Svestranost
EN 388:2016	3131X
EN 511	10
Materijal nosača	Poliamid / akril
Prevlaka	HPT/vinil
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4

Boja	crna
Težina	53 g
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od hladnoće