

Honeywell**Udobne zaštitne naočale Adaptec™, veličina: SLIM****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe | 096340 SLIM |
| GTIN | 883940301204 |
| Razred artikla | 09A |

Opis**Izvedba:**

Udobne zaštitne naočale s **nosnim mostom podesive visine i širine** te s podesivim kutom nagiba omogućuju maksimalnu udobnost nošenja. Moguće je ujedno i podesiti okvir prema osobnim željama te ovisno o radnim uvjetima. Za optimalno prianjanje dostupno u **dvije različite širine**. HydroShield™ prevlaka zaslužna je za **izvanrednu zaštitu od zamagljivanja i zaštitu od ogrebotina**.

Standard:

EN 166; EN 170

Karakteristika okvira: Podesivi podlošci za nos

Prelaka stakla: otporno na ogrebotine

Prelaka stakla: bez zamagljivanja

UV-zaštita: Standard

Materijal stakla naočala: polikarbonat

Oznaka stakla: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Veličina naočala | SLIM |
| Materijal stakla naočala | polikarbonat |
| Prelaka stakla | otporno na ogrebotine |
| Prelaka stakla | bez zamagljivanja |
| Oznaka stakla | 2C-1,2 B-D 1 FTKN |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| UV-zaštita | Standard |
| Serijska | Adaptec™ |
| Okvirna oznaka | EN 166 FT |
| Karakteristika okvira | Podesiva duljina stremena |
| Karakteristika okvira | Ergonomski okvir |
| Karakteristika okvira | podesivi nagib stremena |
| Karakteristika okvira | Podesivi podlošci za nos |
| Vrsta proizvoda | Zaštitne naočale |