

Honeywell**Udobne zaštitne naočale Adaptec™, veličina: NORMAL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	096340 NORMAL
GTIN	883940301129
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

Udobne zaštitne naočale s **nosnim mostom podesive visine i širine** te s podesivim kutom nagiba omogućuju maksimalnu udobnost nošenja. Moguće je ujedno i podesiti okvir prema osobnim željama te ovisno o radnim uvjetima. Za optimalno prianjanje dostupno u **dvije različite širine**. HydroShield™ prevlaka zaslužna je za **izvanrednu zaštitu od zamagljivanja i zaštitu od ogrebotina**.

Standard:

EN 166; EN 170

Karakteristika okvira: Podesivi podlošci za nos

Prevlaka stakla: bez zamagljivanja

Prevlaka stakla: otporno na ogrebotine

UV-zaštita: Standard

Materijal stakla naočala: polikarbonat

Oznaka stakla: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Tehnički opis

Veličina naočala	NORMAL
Materijal stakla naočala	polikarbonat
Prevlaka stakla	bez zamagljivanja
Prevlaka stakla	otporno na ogrebotine
Oznaka stakla	2C-1,2 B-D 1 FTKN
UV-zaštita	Standard

Seriya	Adaptec™
Okvirna oznaka	EN 166 FT
Karakteristika okvira	Podesiva duljina stremena
Karakteristika okvira	Ergonomski okvir
Karakteristika okvira	podesivi nagib stremena
Karakteristika okvira	Podesivi podlošci za nos
Vrsta proizvoda	Zaštitne naočale